

Фільтр MS12-LF-G-CUV

Номер деталі: 537152

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Конструкція	Спечений фільтр з центробіжним сепаратором
Максимальна об'єм конденсату	400 cm ³
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	11500 l/min...14000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Значення терміну служби	1000 hrs
Вага продукту	7000 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Пневматичний порт 1	внутріш.
Пневматичне з'єднання 2	внутріш.
Матеріал покриття	PA
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	спечена бронза
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	PC