

# Фільтр тонкої очистки MS12-LFM-G-AUV

Номер деталі: 537154

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	12
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	0.01 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Ефективність фільтра	99.9999 %
Максимальна об'єм конденсату	400 cm <sup>3</sup>
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	6 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал покриття	PA
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	PC
Матеріальні ущільнення	NBR
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	7000 g