

Мастилорозпилювач MS12-LOE-G-U

Номер деталі: 537156

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна кількість мастила	1500 cm ³
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Робочий тиск	1 bar...16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення	400 l/min
Стандартна номінальна витрата	20000 l/min...22000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	0 °C...60 °C
В'язкість мастила	ISO VG 32
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	6500 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Пневматичний порт 1	внутріш.
Пневматичне з'єднання 2	внутріш.
Матеріал покриття	PA
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав