


# Модуль переміщення HSW-12-AS

Номер деталі: 540232

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	15 mm...25 mm
Розмір	12
Максимальний лінійний хід під кутом повороту 90°	142/142 mm
Z переміщення	80 mm...100 mm
Демпфування	Зниження шуму за допомогою демпферів
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Привідний вал Лінійна напрямна плюс кульковий підшипник послідовність вимушеного руху
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Точність повторення кінцевих положень	+/-0,02 mm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний крутний момент на приводному валу	12.25 Nm
Максимальне осьове зусилля на приводному валу	18 N
Максимальний момент Mx	1.5 Nm
Мах. Момент My	1.5 Nm
Максимальний момент Mz	1.5 Nm
Максимальне навантаження	1 kg
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	45 N
Максимальне зусилля процесу в напрямку Y	35 N
Вага продукту	2800 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором і центруючою втулкою
Матеріал стопора	Високолегована сталь
Матеріал натискної пружини	високолегована сталь
Матеріал базової плити	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал захвату	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал поперечної напрямної	Загартована сталь
Матеріал поворотного важеля	Загартована сталь Полірований

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал перегородки	Загартована сталь Загартований
Матеріал рейки давача	Кований алюмінієвий сплав анодований
Матеріал планки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал регульовального гвинта	високолегована сталь