

# Колектор QSLV2-G3/8-8

Номер деталі: 186228

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Розмір  | Стандартний   |
| Номинальний розмір                              | 4.3 mm  |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Ущільнююче кільце   |
| Положення монтажу                               | Будь-який   |
| Конструкція                                     | Принцип «Push-Pull».  |
| Розмір упаковки                                 | 1   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Морська класифікація                            | Див. сертифікат   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода згідно декларації виробника на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C  |
| Номинальний момент дотягування                  | 15.5 Nm   |
| Допустимий номинальний моменту затягування      | ± 20 %  |
| Вага продукту                                   | 53 g  |
| Кількість виходів                               | 2   |
| Кількість провідників                           | 1   |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G3/8  |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм   |
| Колір розчепного кільця                         | Синій   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал корпусу                                | PBT   |
| Матеріал порожнистого гвинта                    | Нікельована латунь  |
| Матеріал звільняючого кільця                    | POM   |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR   |

| Особливості                | Значення                        |
|----------------------------|---------------------------------|
| Матеріал хомути для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |