


Комбінація блоків підготовки повітря MSB6N-1/2:H2N3M1-WP

Номер деталі: 541468

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачинається за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Регулятор тиску з манометром - Стандартний фільтр Стандартне туманоутворююче мастило
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	1.5 bar...18 bar
Діапазон регулювання тиску	1 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	3500 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Вага продукту	2000 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC