


# Клапан плавного пуску MS12-DL-G

Номер деталі: 541497

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Немає
Конструкція	сідло поршня
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	2/2
Робочий тиск	2 bar...20 bar
Стандартна номінальна витрата	25000 l/min...42000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	3600 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	Колекторний модуль
Пневматичне з'єднання 2	Акумуляторний модуль
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском