


# Модуль проміжного положення DADM-DGC-40-A

Номер деталі: 541702

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Максимальний час повороту	300 ms
Точність повторюваності	0.02 mm
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	970 g
Тип кріплення	Закріплений на циліндрі DGC
Пневматичне з'єднання	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопорного гвинта	Сталь Оцинкований
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал важеля	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кліпси	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайки	Сталь Оцинкований
Прецизійне регулювання	4 mm
Режим роботи	Двосторонньої дії