

Пневмоциліндр короткоходовий ADVC-4-5-A-P

Номер деталі: 188055

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	5 mm
Ø поршня	4 mm
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	без
Робочий тиск	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	5.7 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	7.5 N
Рухома маса	0.25 g
Вага продукту	4.3 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал штока поршня	Кований алюмінієвий сплав Анодований