


Електричний інтерфейс VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z

Номер деталі: 546990

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	85 мм x 122,9 мм x 55,1 мм
Інтерфейс Fieldbus	Роз'єм, M12 (ASI Out) Штекер, M12 (ASI In)
Спеціальна діагностика для пристроїв	Напруга ASI Адреса ASI Watchdog / EA-Status Додаткове джерело живлення відсутнє або знижена напруга
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Входи затримки відповіді	тип. 3 ms при 24 V
Кількість підлеглих елементів на пристрій	1
Діапазон робочої напруги Електроніка/датчики постійного струму	US+ / US- : <= напруга шини AS-інтерфейсу - 2,5 V
Діапазон робочої напруги DC AS-інтерфейс	26.5 V...31.6 V
Діапазон робочої напруги DC, напруга навантаження	21.6 V...26.4 V
Зверніть увагу на напругу навантаження	з допомогою підключення напруги навантаження (24V DC)
Цифрові входи логічного рівня	EIN: 11 - 30V OFF: -30 - 5V
Максимальна кількість входів	4
Залишкова пульсація, AS-інтерфейс	<= 20 mVss
Залишкова пульсація напруги навантаження	4 Vss
Споживання струму з живленням навантаження від AS-інтерфейсу та підключенням напруги навантаження	Максимальний загальний вхідний струм 350 mA Максимальний загальний вихідний струм MPA12: 270 mA Максимальний загальний вихідний струм MPA2: 533 mA
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	360 g
Характеристика входів	Згідно IEC 1131-2, тип 02
Комутація логічних входів	PNP (позитивне перемикання)
Діапазон адресації	1 ... 31
Світлодіодний дисплей LED спеціально для магістралі	AS-i: режим AS-інтерфейсу AUX/PWR: джерело живлення AS-інтерфейсу Помилка: помилка інтерфейсу AS

Особливості	Значення
Світлодіодний дисплей (для конкретного продукту)	Сигнал на вхід/вихід
Ідентифікація продукту	ID-Code: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh IO code: 7h Профіль: S-7.FE
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором з DIN-рейкою
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском РА
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS