


Пневморозподільник VOVG

Номер деталі: 549438

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний 3/2 відкритий моностабільний 5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	10 mm 12 mm
Стандартна номінальна витрата	180 l/min...200 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита M5 QS-3 QS-4 QS-6
Робоча напруга	12 V DC 24 V DC 5V DC
Робочий тиск	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	пневматична пружина
Ступінь захисту	IP40
Номінальний розмір	2.1 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Пілотний тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Тиск пілотів	43.5 psi...116 psi
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L

Особливості	Значення
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Рівень шуму	95 dB(A)
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Електричне підключення	2-ріп Роз'єм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	FPM HNBR NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований