

Регулятор тиску LR-1/8-F

Номер деталі: 552420

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Мембранний регулятор з постійною подачею стисненого повітря
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією з вторинним вихлопом
манометр	Підготовлено для G1/8
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...12 bar
Тиск на вході 1	1 bar...20 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.2 bar
Стандартна номінальна витрата	420 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...80 °C
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	120 g
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Мідний сплав