


Поворотний модуль ERMВ-20

Номер деталі: 552706

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір | 20 |
| Конструкція | Електромеханічний поворотний модуль із зубчастим ременем |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Кут повороту | нескінченний |
| Передаточне число | 4,5:1 |
| Вага продукту | 850 g |
| Ведуча шестерня Ø | 6 mm |
| Крок зубчастого ременя | 2 mm |
| Максимальна вихідна швидкість | 300 rpm |
| Максимальна вхідна швидкість обертання | 1350 rpm |
| Максимальний крутний момент приводу | 0.7 Nm |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.07 Nm |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Кований алюмінієвий сплав Анодований |
| Матеріал вихідного валу | Кований алюмінієвий сплав Анодований |
| Матеріал вала приводу | Високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал покриття | Кований алюмінієвий сплав Анодований |
| Матеріал зубчастого ременя | Поліхлоропрен зі скловолном |