


# Поворотний модуль ERMВ-32

Номер деталі: 552708

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Конструкція	Електромеханічний поворотний модуль із зубчастим ременем
Положення монтажу	Будь-який
Кут повороту	нескінченний
Передаточне число	3:1
Вага продукту	3250 g
Ведуча шестерня Ø	12 mm
Крок зубчастого ременя	5 mm
Максимальна вихідна швидкість	300 rpm
Максимальна вхідна швидкість обертання	900 rpm
Максимальний крутний момент приводу	8.5 Nm
Обертний момент приводу на холостому ході	0.5 Nm
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал вихідного валу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал вала приводу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал зубчастого ременя	Поліхлоропрен зі скловолном