


Поворотний привід DAPS-0015-090-R-F03-CR

Номер деталі: 552869

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Розмір приводу | 0015 |
| Схема отворів фланця | F03 |
| Кут повороту | 90 deg |
| Глибина з'єднання валу | 10.1 mm |
| Демпфування | Без демпфування |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Режим роботи | Двосторонньої дії |
| Конструкція | Кінематична важільна ситема |
| Визначення положення | без |
| Напрямок закриття | Закриття вправо |
| Safety Integrity Level (SIL) | До режиму високого попиту SIL 2 до режиму низького попиту SIL 2 |
| Робочий тиск | 0.25 MPa...0.84 MPa 2.5 bar...8.4 bar |
| Номінальний робочий тиск | 0.56 MPa 5.6 bar |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | згідно UK EX Vorschriften |
| Захист від вибуху | Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX) |
| Орган сертифікації | TUV North 212170801 |
| ATEX-категорія, газ | II 2G |
| ATEX-категорія: пил | II 2D |
| Тип захисту Ex для газу | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Тип, вибухозахисту Ex , пил | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Температура навколишнього середовища | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C -20 °C...80 °C |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |

| Особливості | Значення |
|---|---------------------------------|
| Обертний момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0° | 15 Nm |
| Крутний момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 50° | 7.5 Nm |
| Крутний момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 90° | 11.3 Nm |
| Споживання повітря при 0.6 МПа (6 bar, 87 psi) за цикл 0°-номінальний кут повороту-0° | 0.55 l |
| Вага продукту | 800 g |
| З'єднання валу | T9 |
| Пневматичне з'єднання | G1/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал покриття | високолегована нержавіюча сталь |
| Номер матеріалу кришки | 1.4408 |
| Матеріальні ущільнення | FPM NBR PUR |
| Матеріал корпусу | високолегована нержавіюча сталь |
| Номер матеріалу корпусу | 1.4408 |
| Матеріал гвинтів | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал валу | Високолегована нержавіюча сталь |
| Номер матеріалу валу | 1.4301 |