


# Ресивер VZS-20-B

Номер деталі: 192161

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Обсяг	20 l
Положення монтажу	Злив конденсату знизу
Відповідає стандарту	EN 286-1
Робочий тиск	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU - прості ємності під тиском
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...100 °C
Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби	130 Nm
Максимальний момент затяжки зливу конденсату	27 Nm
Вага продукту	9000 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення для зливу конденсату	G3/8
Пневматичне з'єднання	G1
Матеріал резервуара стисненого повітря	Сталь з порошковим покриттям