

# З'єднувальна лінія NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

Номер деталі: 2265133

FESTO



## Технічні дані

| Особливості  | Значення                           |
|--|------------------------------------|
| На підставі норм                                     | DIN 47100                          |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки               |
| Частота підключення                                  | 50                                 |
| Вага продукту  | 1660 g                             |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою         |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                        |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                            |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Кутовий                            |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Sub-D                              |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 25                                 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 25                                 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | 2x гвинт 4-40 UNC<br>з ущільненням |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                 |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | кабель                             |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | відкритий кінець                   |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 25                                 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 V...30 V                         |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 2.6 A                              |
| Під'єднання захисного заземлення                     | не в наявності                     |
| Довжина кабелю                                       | 10 m                               |
| Властивості кабелю                                   | Стандарт                           |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 41 mm                              |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 122 mm                             |
| Діаметр кабелю                                       | 10.2 mm                            |
| Допуск діаметра кабелю                               | ±0,25 mm                           |
| Склад кабелю   | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| Номінальний переріз провідника                       | 0.34 mm <sup>2</sup>               |
| Ступінь захисту                                      | IP65<br>IP67<br>IP69K              |
| Примітка щодо ступеня захисту                        | в змонтованому стані               |

| Особливості  | Значення                                 |
|--|--|
| Особливі властивості                                   | Зручний для очищення                     |
| Температура навколишнього середовища                   | -5 °С...60 °С                            |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °С...60 °С                            |
| Температура зберігання                                 | -20 °С...40 °С                           |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви EC RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 3 - сильний опір корозії                 |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PVC                                      |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                                    |
| Матеріал корпусу                                       | РА-посилений                             |
| Кольор корпусу   | Сірий                                    |
| Матеріал гвинтів                                       | нержавіюча сталь                         |
| Матеріальні ущільнення                                 | EPDM                                     |
| Матеріал штекерних контактів                           | Позолочена бронза                        |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PVC                                      |