

Вісь з гвинтовою передачею EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Номер деталі: 3013536

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	500 mm
Розмір	80
Резерв ходу	0 mm
діаметр шпинделя	15 mm
Крок шпинделя	10 mm/U
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна прямна
Конструкція	Електромеханічний лінійний привід Кульогвинтова передача
Тип двигуна	Кроковий двигун Серводвигун
Тип гвинта	Кульогвинтова передача
Максимальне прискорення	15 m/s ²
Максимальна швидкість	0.5 m/s...0.75 m/s
Точність повторюваності	±0,02 mm
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Ix	981000 mm ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	1320000 mm ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	981000 mm ⁴
Максимальна сила Fy	3050 N
Максимальна сила Fz	3050 N
Максимальний момент Mx	36 Nm
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	250 N
Максимальна сила подачі Fx	650 N
Обертний момент інерції It	255000 mm ⁴
Момент інерції маси JH на метр ходу	0.346 kgcm ²
Постійна подача	10 mm/U
Матеріал торцевої кришки	Кований алюмінієвий сплав Анований

Особливості	Значення
Матеріал компенсатора моменту	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки приводу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал напрямної каретки	Сталь
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал гайки шпинделя	Сталь
Матеріал шпинделя	Сталь