

Блок керування CPX-CM-HPP

Номер деталі: 562214

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	140 g
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Усунення несправності мережі	10 ms
Загальна кількість осей	4
Розміри Ш x Д x В	50 мм x 107 мм x 55 мм
Інтерфейс керування	CAN-Bus
Інтерфейс Fieldbus	1x роз'єм M9, 5-pin
Спеціальна діагностика для пристроїв	Канальна та модульно-орієнтована діагностика Модулі зниженої напруги/короткого замикання Діагностика пам'яті
Підтримка в конфігурації	Портативний термінал MMI
Параметризація	Форсування каналів параметри системи
Швидкість передачі даних	1 Mbps
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 V...30 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Протокол	FHPP
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі	Тип. 80 mA
Максимальний адресний простір, виходи	32 Byte
Максимальний адресний простір, входи	32 Byte
Світлодіодний дисплей (для конкретного продукту)	Помилка PL: Живлення навантаження
Матеріал корпусу	PA-посилений PC