


# Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-G-BUM-DA

Номер деталі: 564040

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	9
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 µm
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Робочий тиск	0 bar...20 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	7000 l/min
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	350 l/min
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	225 ml
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C -10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Пневматичний порт 1	Колекторний модуль
Пневматичне з'єднання 2	Акумуляторний модуль
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал покриття	PA
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	PA

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Вага продукту	2000 g