



# Пневморозподільник VOVC-BT-T32C-MT-F-1T1

Номер деталі: 565450

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2x3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Розмір клапана	10 mm
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Конструкція	Сідловий клапан зі зворотною пружиною
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP40
Дозвіл	с UL us - Recognized (OL)
Номінальний розмір	0.65 mm
Вихлопна функція	не регулюється
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	негативне перекривання
Відображення стану сигналу	LED
b значення	0.24
Значення C	0.048 l/sbar
Швидкість потоку клапана	10 l/min
Швидкість потоку клапана, пневматично пов'язаний	10 l/min
Час відключення	4.7 ms
Час увімкнення	5.2 ms
Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0	600 µs
Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом	800 µs
Характеристики котушки	24 V DC: фаза низького струму 0,3 W, фаза високого струму 1,0 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	30 g
Електричне підключення	Через з'єднувальну плиту
Пневматичний порт 1	Монтажна плита
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита
Пневматичний порт 3	Монтажна плита
Пневматичне з'єднання 4	Монтажна плита
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR PU
Матеріал корпусу	PA-посилений