

# Кабель двигуна NEBM-SM12G8-E-20-Q5-LE6

Номер деталі: 5105619

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	8
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	6
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	6
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	6
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...72 V
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Довжина кабелю	20 m
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	62 mm
Діаметр кабелю	6.2 mm
Склад кабелю	6 x 0,34 mm <sup>2</sup> Екранований
Номінальний переріз провідника	0.34 mm <sup>2</sup>
Кінці проводів	Накінецьник
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомих кабелем	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)

Особливості	Значення
Колір оболонки кабелю	Сірий