


Пластикова трубка PUN-H-5/16-SI-500-NA

Номер деталі: 568011

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	5/16
Радіус вигину, що залежить від витрати	0,121 Feet
Мінімальний радіус вигину	0,065 Feet
Примітка до застосування	TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-14,4 psi...145 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Вогневипробування матеріалу	UL94 HB
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-31 °F...145 °F
Вага виробу за довжиною	oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 5/16"
Колір	Срібло
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U (PU)