

Кабель двигуна NEBM-M23G15-EH-2.5-Q10N-R3LEG14

Номер деталі: 5251388

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| На підставі норм | EN 61984 |
| Маркування кабеля | Без тримача позначки |
| Вага продукту | 1125 g |
| Електричне підключення 1, функція | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект | Круглий |
| Електричне підключення 1, тип підключення | гібридна розетка |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка | Пряма |
| Електропідключення 1, технологія підключення | M23x1 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 15 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 12 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення | Фіксація гвинтом |
| Електричне підключення 2, функція | Сторона управління |
| Електричне підключення 2, тип підключення | Кабель та штекер |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка | пряма |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | RJ45 і відкритий кінець |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 14 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 12 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 0 V...850 V |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 0 V...630 V |
| Струмове навантаження при 40 °C | 23.7 A |
| Стійкість до стрибків напруги | 6 kV |
| Довжина кабелю | 2.5 m |
| Властивості кабелю | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Лінійка умов випробувань | Умови тестування за запитом |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю | 55.6 mm |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю | 97.3 mm |
| Діаметр кабелю | 13.9 mm |
| Допуск діаметра кабелю | ± 0,3 mm |
| Склад кабелю | 4 x 2,5 мм ² + 1 x (2 x 1,0 мм ²) + 1 x (2 x 0,24 мм ² + 2 x 2 x 0,15 мм ²) Екранований |

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Номинальний переріз провідника | 0.15 mm ² 0.24 mm ² 1 mm ² 2.5 mm ² |
| Кінці проводів | Накінецьник |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...90 °C |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -25 °C...80 °C |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS Без галогенів |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Матеріал оболонки кабелю | TPE-U (PUR) |
| Колір оболонки кабелю | Сірий |
| Матеріал ізоляційного рукава | PP |