


# Генератор вакууму VN-07-M-T2-PI2-VI2-RO1

Номер деталі: 526113

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір сопла Лавалю	0.7 mm
Ширина	10 mm
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум Лінійна
Інтегрована функція	Глушник відкритий
Конструкція	Форма T
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	7 bar
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Робочий тиск для максимального вакууму	5.8 bar
Максимальний вакуум	86 %
Номинальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	13.5 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	2.1 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	59 dB(A)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Nm
Вага продукту	13 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	M5
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	POM посилений
Матеріал глушника	PE
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав