


# Генератор вакууму VN-20-L-T6-PQ4-VA5-R02

Номер деталі: 526135

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	2 mm
Ширина	24 mm
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий об'ємний потік всмоктування За замовчуванням
Інтегрована функція	Глушник відкритий
Конструкція	Форма T
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	3 bar
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Номінальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	188 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.15 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	60 dB(A)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.8 Nm
Вага продукту	189 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	QS-10
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	G1/4
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	ПОМ
Матеріал корпусу	ПОМ посиленний

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал глушника	Алюміній литий під тиском РОМ Піна PU
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований