



Захват Бернулі OGGB-100-G18-2

Номер деталі: 574565

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Положення підключення	Зверху/збоку
Діаметр захвату	100 mm
Робочий тиск	0 bar...6 bar
Номінальний робочий тиск	1 bar
Споживання повітря при номінальному робочому тиску	110 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	65 dB(A) 78 dB(A)
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	7 N
Бічна сила при номінальному робочому тиску	1 N
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Альтернативні підключення	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал розпірного елемента	POM
Вага продукту	210 g