

Фільтр тонкої очистки MS6-LFM-1/2-BRV-Z

Номер деталі: 530508

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Модельний ряд | PC |
| Розмір | 6 |
| Конструкція | волоконний фільтр |
| Ступінь фільтрації | 1 µm |
| Відведення конденсату | Повністю автоматичний |
| Робочий тиск | 2 bar...12 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря | 950 l/min |
| Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря | 140 l/min |
| Ефективність фільтра | 99.99 % |
| Максимальна об'єм конденсату | 38 cm ³ |
| Кришка контейнера | Пластиковий захисний чохол |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Залишковий вміст мастила | 0.5 mg/m ³ |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Пневматичний порт 1 | G1/2 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/2 |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал фільтра | Боросилікатне волокно |
| Матеріал ємності | PC |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |

| Особливості | Значення |
|---------------|----------|
| Вага продукту | 600 g |