

Фільтр-регулятор MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS

Номер деталі: 531213

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|--|
| Розмір | 4 |
| Модельний ряд | PC |
| Захист від спрацювання | Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів |
| Положення монтажу | по вертикалі +/- 5° |
| Ступінь фільтрації | 5 µm |
| Відведення конденсату | Відкручується вручну |
| Конструкція | Фільтр-регулятор з манометром |
| Максимальна об'єм конденсату | 19 ml |
| Функція регулятора | постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку |
| Кришка контейнера | Пластиковий захисний чохол |
| манометр | з манометром |
| Робочий тиск | 0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar |
| Діапазон регулювання тиску | 0.5 bar...12 bar |
| Максимальний гістерезис тиску | 0.25 bar |
| Стандартна номінальна витрата | 1200 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Клас чистоти повітря на виході | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура середовища | -10 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 275 g |
| Тип кріплення | за бажанням: Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів |

| Особливості | Значення |
|----------------------------|---------------------------|
| Пневматичний порт 1 | 1/4 NPT |
| Пневматичне з'єднання 2 | 1/4 NPT |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал монтажної плити | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал панелі управління | PA POM |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал фільтра | PE |
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал мембрана | NBR |
| Матеріал ємності | PC |
| Матеріал сепаратора | POM |