


Швидкороз'ємний штекер KS4-CK-9

Номер деталі: 531683

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.4 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	1017 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	26 g
Пневматичний порт 1	CK-9
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS