


# Комбінація блоків підготовки повітря MSB6N-3/8-FRC8:J4M1

Номер деталі: 534047

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з вбудованим замком
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	1.5 bar...12 bar
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	3400 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	1495 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS