

# Регулятор тиску MS12-LR

Номер деталі: 535021

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією Поворотна ручка з вбудованим замком зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Мембранний регулятор тиску з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.08 МПа...2.1 МПа 0.8 bar...21 bar
Діапазон регулювання тиску	0.15 bar...16 bar
Потік на вторинному вихлопі	600 l/min
Стандартна номінальна витрата	12000 l/min...22000 l/min
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Матеріал покриття	PA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал нижньої кришки	Кований алюмінієвий сплав

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал пружин	Пружинна сталь
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	NBR
Матеріал штока клапану	Кований алюмінієвий сплав NBR Високолегована нержавіюча сталь