

Вставний з'єднувач NPQH-D-Q14-Q10-P10

Номер деталі: 578332

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	9 mm
Глибина введення трубки	18.3 mm...22.5 mm
Зверніть увагу на глибину введення шланга	Ø10 глибина 18,3 мм Ø14 глибина 22,5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...290 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C
Орган сертифікації	NSF C0523185
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	Див. декларацію відповідності NSF/ANSI 169
Температура навколишнього середовища	0 °C...150 °C
Вага продукту	43.2 g
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 14 mm
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Латунь, нікельована
Фіксуюче кільце матеріалу	PEI
Матеріал звільняючого кільця	Латунь хімічно нікельована
Матеріал ущільнення трубки	FPM

Особливості	Значення
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь
Кільце підтримки матеріалу	PEI