


Монтажна плита VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Номер деталі: 8023668

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	24.4 mm 14.9 mm
Довжина	107.3 mm
Робочий тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Пілотний тиск	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Знак КС	КС-EMV
Знак СЕ (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Gc (GB)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T4 Gc X
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C -5 °C...50 °C
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	150 g
Електричне підключення	M8 Роз'єм
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Пневматичний порт 1	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M7 G1/8
Пневматичний порт 3	M7 G1/8

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 4	M7 G1/8
Пневматичне з'єднання 5	M7 G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском