


Дросель VFFG-T-M5-12

Номер деталі: 8025714

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Тип кріплення	з різьбою
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	45.4 l/min
Робочий тиск	-0.9 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний розмір	1.2 mm
b значення	0.5
Значення C	0.16 l/sbar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Вага продукту	0.5 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал порожнистого гвинта	PA