

Електромагнітна котушка MSFW-110-50/60-EX

Номер деталі: 536933

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Мінімальний час дотягування	10 ms
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 9,0 VA, утримуюча потужність 7,0 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 5 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (CN) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (CN)
ATEX-категорія, газ	II 3G
ATEX-категорія: пил	II 3D
Тип захисту Ex для газу	Ex nA IIC T4 X Gc
Тип, вибухозахисту Ex , пил	Ex tc IIIC T130°CX Dc IP65
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C -5 °C...40 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Максимальний момент дотягування розетки	0.4 Nm
Вага продукту	55 g
Електричне підключення	3-pin Під'єднаннючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення	3 накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь