


# Приймач SOEG-E-M18W-PA-S-2L

Номер деталі: 537696

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                             |
|---|--------------------------------------|
| Конструкція                                 | круглий                              |
| Відповідає стандарту                        | EN60947-5-2                          |
| Дозвіл                                      | Знак RCM<br>с UL us - Listed (OL)    |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC              |
| Величина вимірювання                        | Позиція                              |
| Основи вимірювання                          | Оптоелектронний                      |
| Метод вимірювання                           | Давач наскрізного променя<br>Приймач |
| Діапазон робочий                            | 20000 mm                             |
| Температура навколишнього середовища        | -25 °C...55 °C                       |
| Комутаційний вихід                          | PNP                                  |
| Функція комутаційного елемента              | Антивалентний                        |
| Максимальна частота перемикачів             | 1000 Hz                              |
| Максимальний вихідний струм                 | 200 mA                               |
| Падіння напруги                             | 2 V                                  |
| Захист від короткого замикання              | синхронування                        |
| Діапазон робочої напруги постійного струму  | 10 V...36 V                          |
| Залишкова пульсація                         | 20 %                                 |
| Струм холостого ходу                        | 10 mA                                |
| Захист від зворотної полярності             | для всіх електричних підключень      |
| Електричне підключення                      | 4-pin<br>M12x1<br>Роз'єм             |
| Розмір                                      | M18x1                                |
| Тип кріплення                               | 3 контргайкою                        |
| Момент дотягування                          | 20 Nm                                |
| Вага продукту                               | 57 g                                 |
| Матеріал корпусу                            | Латунь<br>Хромований                 |
| Матеріал накидної гайки                     | Латунь<br>Хромований                 |
| Індикація стану перемикачів                 | Світлодіод LED жовтий                |

| <b>Особливості</b>                                     | <b>Значення</b>          |
|--|--------------------------|
| Індикатор функціонального резерву                      | Світлодіод зелений       |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...55 °C            |
| Ступінь захисту  | IP65<br>IP67             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L           |