


Модуль розгалуження MS12-FRM-G

Номер деталі: 541681

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0 bar...20 bar
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	3000 g
Пневматичний порт 1	Колектрний модуль
Пневматичне з'єднання 2	Акумуляторний модуль
Пневматичний порт 3	G2
Пневматичне з'єднання 4	G1
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском