


Соленоїдний клапан VSVA-B-B52-D-D2-F8-1B2

Номер деталі: 8033765

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 бістабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	52 мм 53 мм
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	4000 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	0.3 МПа...1.6 МПа 3 бар...16 бар
Конструкція	поршневий золотник
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Номінальний розмір	11.5 мм
Вихлопна функція	Через індивідуальну з'єднувальну плиту
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5599-1
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Пілотний тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
Придатність для вакууму	Немає
b значення	0.2
Значення C	8.578 л/с·бар
Швидкість потоку клапана	3700 л/хв
Витрата клапана на індивідуальній плиті	3100 л/хв
Швидкість потоку клапана, пневматично пов'язаний	1400 л/хв
Максимальна частота перемикань	5 Гц
Час перемикання	23 мс

Особливості	Значення
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 3,3 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Рівень шуму	85 дБ(А)
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	2 Н·м
Вага продукту	722 г
Електричне підключення	Форма В
Тип кріплення	На плиті
Підключення пілотного повітря 12	Розмір монтажної плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Під'єднання пілотного повітря 14	Розмір монтажної плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Пневматичний порт 1	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичний порт 3	Розмір монтажної плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 4	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 5	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Інтерфейс пілота	Згідно ISO 15218
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал гвинтів	Сталь