Комбінація блоків підготовки повітря
MSB6N-1/2:C3J2M1D1A1F3-WP

Номер деталі: 543581





Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Модуль розгалуження Клапан збільшення тиску Натискний вимикач Відсічний клапан Фільтр-регулятор з манометром Стандартне туманоутворююче мастило
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з фукцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	1.5 бар...12 бар
Діапазон регулювання тиску	1 бар...12 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2300 л/хв
Характеристики котушки	24 V DC: 1,5 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	4000 г

Особливості	Значення
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Пневматичний порт 3	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Makrolon®