



напрямна вісь ELFA-KF-120- -

Номер деталі: 8037972

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	50 mm...8500 mm
Розмір	120
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Максимальне прискорення	50 m/s ²
Максимальна швидкість	5 m/s
Робочий цикл	100%
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	1264580 mm ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	4365790 mm ⁴
Максимальна сила Fy	5500 N
Максимальна сила Fz	6890 N
Максимальний опір зміщенню при холостому ході	23 N
Максимальний момент Mx	104 Nm
Мах. Moment My	680 Nm
Максимальний момент Mz	680 Nm
Інтервал змащення залежить від пройденої відстані	1000 km
Вага каретки	3600 g
Додаткова каретка , вага	3600 g
Основна вага при ході 0 мм	8500 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	103 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисної стрічки	Стрічка з нержавіючої сталі
Матеріал напрямної каретки	Загартована сталь

Особливості	Значення
Матеріал напрямної рейки	Загартована сталь Покриття Corrotect
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований