

Міні супорт DGSL-4-30-PA

Номер деталі: 543912

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	30 mm
Регульований діапазон кінцевого положення / передньої довжини	25.5 mm
Регульований діапазон кінцевого положення / довжина ззаду	13.5 mm
Ø поршня	6 mm
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча обойми для кулькових підшипників
Конструкція	Затискна пластина Поршень Шток поршня Каретки
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Максимальна швидкість	0.5 m/s
Точність повторюваності	0,3 mm
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0,015 Nm
Довжина амортизації	0.9 mm
Максимальна сила F _y	387 N
Максимальна сила F _z	387 N
Максимальний момент M _x	2 Nm
Мах. Момент M _y	2 Nm
Максимальний момент M _z	2 Nm
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	13 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	17 N

Особливості	Значення
Рухома маса	38 g
Вага продукту	108 g
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь