

# Пластикова трубка PUN-H-6X1-TRT

Номер деталі: 8048685

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення   |
|---|--|
| Зовнішній Ø                                     | 6 mm   |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 26 mm  |
| Внутрішній Ø                                    | 4 mm   |
| Мінімальний радіус вигину                       | 10 mm  |
| Примітка до застосування                        | TPE-U На основі ефіру  |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів  |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi   |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C  |
| Дозвіл  | TÜV  |
| Орган сертифікації                              | B 013277 0506 00   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)   |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1   |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал   |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C   |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.0183 kg/m  |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою  |
| Колір   | Напівпрозорий червоний   |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS   |

| Особливості     | Значення  |
|-----------------|-----------|
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |