

Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-P-G14

Номер деталі: 8059267

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.8 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Стандартна номінальна витрата	1916 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	11 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	95 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS