


З'єднувальна лінія NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Номер деталі: 549293

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| На підставі норм | EN 61076-2-101 |
| Маркування кабелю | Без тримача позначки |
| Вага продукту | 188 g |
| Електричне підключення | 5-pin M12x1 Роз'єм прямий квадратний дизайн / кутовий |
| Електричне підключення 1, функція | Сторона польового пристрою |
| Електропідключення 1, проект | Прямокутний |
| Електричне підключення 1, тип підключення | Розетка |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка | Кутовий |
| Електропідключення 1, технологія підключення | Схема підключення P1 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 4 |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили | 4 |
| Електричне підключення 1, тип кріплення | Центральний гвинт М3 |
| Електричне підключення 2, функція | Сторона управління |
| Електропідключення 2, проект | Круглий |
| Електричне підключення 2, тип підключення | Роз'єм |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка | пряма |
| Електричне підключення 2, технологія підключення | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 5 |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи | 4 |
| Електропідключення 2, тип кріплення | Фіксація гвинтом |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 0 V...30 V |
| Діапазон робочої напруги змінного струму | 0 V...30 V |
| Струмове навантаження при 40 °C | 4 A |
| Стійкість до стрибків напруги | 0.8 kV |
| Під'єднання захисного заземлення | Наявне |
| Екранування | Так |
| Довжина кабелю | 0.3 m |
| Властивості кабелю | Стандарт |
| Мінімальний радіус згину кабелю | 90 mm |

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю | 90 mm |
| Діаметр кабелю | 5.9 mm |
| Допустимий діаметр кабелю | 5.7 mm...6.1 mm |
| Склад кабелю | 4 x 0,34 mm ² |
| Номінальний переріз провідника | 0.34 mm ² |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Примітка щодо ступеня захисту | в змонтованому стані |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...80 °C |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...70 °C |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EC RoHS |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Матеріал оболонки кабелю | PVC TPE-U (PUR) |
| Колір оболонки кабелю | Сірий |
| Матеріал корпусу | PA TPE-U (PUR) |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Матеріал ізоляційного рукава | PVC |