


Поворотний модуль ERMВ-25

Номер деталі: 552707

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Конструкція	Електромеханічний поворотний модуль із зубчастим ременем
Положення монтажу	Будь-який
Кут повороту	нескінченний
Передаточне число	4:1
Вага продукту	1460 g
Ведуча шестерня Ø	8 mm
Крок зубчастого ременя	3 mm
Максимальна вихідна швидкість	300 rpm
Максимальна вхідна швидкість обертання	1200 rpm
Максимальний крутний момент приводу	2.2 Nm
Обертний момент приводу на холостому ході	0.18 Nm
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал вихідного валу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал вала приводу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал зубчастого ременя	Поліхлоропрен зі скловолном