



# Оптоволоконний модуль SOE4-FO-L-HF2-1P-K

Номер деталі: 552795

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	блокова конструкція
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Оптоелектронний
Метод вимірювання	Оптоволоконний модуль
Тип світла	Червоне
Взаємний вплив	Захищений до чотирьох пристроїв, встановлених безпосередньо один біля одного
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Комутаційний вихід	PNP
Функція комутаційного елемента	перемикається
Максимальна частота перемикань	1500 Hz
Максимальний вихідний струм	100 mA
Падіння напруги	2.4 V
Функція таймера	1 - 2000 ms
Захист від короткого замикання	синхронування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 V...30 V
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	25 mA
Захист від зворотної полярності	Для всіх підключень робочої напруги
Електричне підключення	4-х жильний кабель
Довжина кабелю	2 m
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	58 g
Матеріал корпусу	ABS
Дисплей	LED
Індикація стану перемикачання	Світлодіод LED жовтий
Індикатор функціонального резерву	Світлодіод зелений
Параметри налаштування	Teach-In Teach-in через електричне підключення
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP64
Напруга ізоляції	50 V
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L