


Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-N1-BUV-HF-DA

Номер деталі: 553068

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	9
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	10000 l/min
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	500 l/min
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	225 ml
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C -10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.5 mg/m ³
Дисплей диференціального тиску	Оптичний індикатор
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Пневматичний порт 1	1NPT
Пневматичне з'єднання 2	1 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал покриття	PA
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно

Особливості	Значення
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріальні ущільнення	NBR
Вага продукту	2500 g