


# Селекторний клапан VNEF-ET-M32-M-N18

Номер деталі: 8080970

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 відкритий/закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	Вручну
Ширина	20 mm
Стандартна номінальна витрата	750 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	1/8 NPT
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Конструкція	Дискове сідло
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	5.6 mm
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Примітка до застосування	працювати тільки вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна частота перемикачів	0.5 Hz
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент спрацьовування	0.4 Nm
Максимальна сила на приводі	200 N
Максимальна бічна сила при спрацьовуванні	200 N
Вага продукту	206 g

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Пневматичний порт 3	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал важеля	РА-посилений