

Поворотно-лінійний привід DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B

Номер деталі: 556621

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діапазон регулювання кута повороту	0 deg...270 deg
Крок	25 mm
Ø поршня	20 mm
Кут повороту	0 deg...272 deg
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-6 deg
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Безперервний, порожнистий шток поршня
Захист перед обертанням/направляюча	Роликова напрямна
Робочий тиск	2.5 bar...8 bar
Максимальна швидкість удару	500 mm/s
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	2 Hz
Кутовий зазор при повороті	0.05 deg
Точність повторюваності	1 deg
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Динамічний момент навантаження	0.35 Nm
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	120.5 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	158 N
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	2.5 Nm
Допустимий момент інерції маси	0.00007 kgm ²
Вага продукту	1140 g
Основна вага при ході 0 мм	1140 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	52 g

Особливості	Значення
Тип кріплення	за бажанням: Кріплення у Т-подібний паз із зовнішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	M5
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріальні ущільнення	ТРЕ-У (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Гладко анодований
Матеріал штока поршня	Загартована сталь